

**Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 250****Date comandă**

Numărul de comandă	313400 250
GTIN	4019208193397
Clasa articolului	33R

Descriere**Execuție:**

Canale și dantură **frezate fin, nebrunate.**

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale de la firma Schunk, Röhme și alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opționale:

Piulițe Cod 313505 – 313605.

Notă:

- Pentru alegerea tipului de bac compatibil cu universalul, vă rugăm să comparați dantura, lățimea de canal (D) și distanța dintre găuri (a, b).
- Bacuri din aluminiu, la cerere.

Descriere tehnică

Lățime B	45 mm
Lungime L	95 mm
Recomandat și pentru universal tip	315 mm
Pentru filet DIN 912	M16
Pentru universal tip	250 mm
Distanță orificii a	15 mm

Lățimea canalului D	21 mm
Distanță între găuri L	25 mm
Înălțime H	54 mm
Tip produs	Bacuri pentru universalul de forță pentru strung