



## Piuliță T îmbunătățită, Lățimea canalului D: 17mm



### Date comandă

Numărul de comandă	313520 17
GTIN	4019208193632
Clasa articolului	33R

### Descriere

**Execuție:**

Rectificate cu mare precizie și îmbunătățite.

**Adaptat pentru:**

Toate **universalele de mare putere marca** Schunk, Forkardt, Röhmm și SMW (cu dantură ascuțită).

**Adaptat pentru:**

Röhmm: KFD 160-200

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi cu cap cilindric DIN 912 – 12.9!

**Notă:**

Alte piulițe se livrează la cerere.

### Descriere tehnică

Înălțime H	21,7 mm
Moment de strângere maxim	70 Nm
Lățimea canalului D	17 mm
Filet G	M12

Înălțime H	9,5 mm
Tip produs	Piuliță T