

Garant
Portscule cu reducere pentru coadă CM cu cap de antrenare, HSK-F 63, MK interior: 1

Date comandă

Numărul de comandă	306935 1
GTIN	4045197587909
Clasa articolului	31A

Descriere
Execuție:

- Conul exterior și conul interior sunt rectificat cu precizie.
- Cu gaură Balluffchip.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificat.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Strategie de așchiere: HSC

Lungime activă dimensiune A: 100 mm

Ø exterior D: 25 mm

Descriere tehnică

Con Morse interior	1
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø exterior D	25 mm
Suport	HSK-F 63
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	F

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 8 μm
Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Adaptor portsculă