



## Portscule cu reducere pentru coadă CM cu filet de strângere, HSK-A 100, MK interior: 2



### Date comandă

Numărul de comandă	306790 2
GTIN	4045197505149
Clasa articolului	31A

### Descriere

#### Execuție:

- Conul exterior și conul interior sunt rectificate cu precizie.
- Cu gaură Balluffchip.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificate.

#### Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Normă pentru suport: DIN 69893

Normă pentru suport: ISO 12164-1

Forma: A

Calitatea echilibrării G la turația: G 6,3 la 8000 min<sup>-1</sup>

Concentricitate: ≤ 8 μm

Strategie de așchiere: HSC

Lungime activă dimensiune A: 120 mm

Ø exterior D: 32 mm

### Descriere tehnică

Con Morse interior	2
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Ø exterior D	32 mm
Suport	HSK-A 100

Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 8 μm
Strategie de așchiere	HSC