

**Garant**
**Portscule cu reducere pentru coadă CM cu cap de antrenare, HSK-F 63, MK interior: 2**

**Date comandă**

Numărul de comandă	306935 2
GTIN	4045197587916
Clasa articolului	31A

**Descriere**
**Execuție:**

- Conul exterior și conul interior sunt rectificat cu precizie.
- Cu gaură Balluffchip.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificat.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Strategie de așchiere: HSC

Lungime activă dimensiune A: 120 mm

Ø exterior D: 32 mm

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	120 mm
Con Morse interior	2
Ø exterior D	32 mm
Suport	HSK-F 63
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	F

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 8 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Adaptor portsculă