

Garant**Portsculă pentru freză cu alezaj, HSK-A 100 A = 160, Ø dornului d1: 16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 306690 16 |
| GTIN | 4045197290465 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
- Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

| | |
|--|--------|
| Lungime activă dimensiune A | 160 mm |
| Ø dornului d ₁ | 16 mm |
| cheie specială recomandată Cod 309840 | 16 |
| Lungimea dornului de frezare L ₄ | 17 mm |
| Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 16 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Ø exterior D | 38 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 16 mm |
| Suport | HSK-A 100 A = 160 |
| Normă pentru suport | DIN 69882-3 |
| Normă pentru suport | ISO 12164-1 |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 6 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 16 mm | 309860 16 |
| Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm | 309840 16 |