

Garant**Portsculă pentru freză cu alezaj, HSK-A 100 A = 100, Ø dornului d1: 32mm**

Date comandă

Numărul de comandă	306678 32
GTIN	4045197290434
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
- Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
cheie specială recomandată Cod 309840	32
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	24 mm
Ø dornului d ₁	32 mm

Ø exterior D	78 mm
Ø de prindere D ₁	32 mm
Suport	HSK-A 100 A = 100
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm	309840 32
Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 32	309890 32
Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 32	309880 32
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 32 mm	309860 32