

Garant**Portsculă pentru freză cu alezaj, HSK-A 100 A = 160, Ø dornului d1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	306690 32
GTIN	4045197290496
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
- Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificate.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Ø dornului d ₁	32 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	32
cheie specială recomandată Cod 309840	32
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	24 mm

Fișă de date

Ø exterior D	78 mm
Ø de prindere D ₁	32 mm
Suport	HSK-A 100 A = 160
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/306690-32>