

**Garant****Portscule cu reducere pentru coadă CM cu cap de antrenare, HSK-A 100, MK interior: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	306970 1
GTIN	4045197290557
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Conul exterior și conul interior sunt rectificat cu precizie.**
- **Cu gaură Balluffchip.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificat.**

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Strategie de așchiere: HSC

Lungime activă dimensiune A: 110 mm

Ø exterior D: 25 mm

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	110 mm
Con Morse interior	1
Ø exterior D	25 mm
Suport	HSK-A 100
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 8 μm
Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Adaptor portsculă