

Garant**Portsculă pentru freză cu alezaj, HSK-A 100 A = 100, Ø dornului d1: 50mm**

Date comandă

Numărul de comandă	306678 50
GTIN	4045197290458
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
- Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificcate.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø dornului d ₁	50 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	50
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	50
Lungimea dornului de frezare L ₄	30 mm

Ø exterior D	120 mm
Ø de prindere D ₁	50 mm
Suport	HSK-A 100 A = 100
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 50	309890 50
Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 50	309880 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 50 mm	309860 50