

FAHRION®
FAHREYONER FRESCHEN**Bucșă elastică OZ pentru mandrină, 2 # 25 mm, Ø nominal de strângere d: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309550 14
GTIN	2050001704597
Clasa articolului	39Y

Descriere**Execuție:**

Oțel de arc, complet călit și rectificat. Gaura străpunsă (gamă de fixare mai mare față de bucșele elastice DIN) amplifică forța de strângere. Cu canelări multiple comparativ cu bucșele elastice DIN, ceea ce garantează o adâncime mai mare de fixare în mandrină. Recomandate pentru burghiul spiralat, pentru strângerea pe fațeta de ghidare. **Gamă de prindere = dimensiune nominală până la minus 0,5 mm.** Cu 5 sau 6 caneluri pe ambele părți.

Avantaj:

- **Concentricitate mai bună = centrare paralelă cu axul în con; fără înclinare.**
- **Forță de strângere mai mare = prin procente utile mai mari din suprafața de contact.**
- **Rigiditate mai mare a sistemului = recomandat pentru frezare de mare viteză.**
- **Durabilitate mai mare a sculelor.**

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	14 mm
Pentru mandrină	2 - 25 mm
Caracteristici nume produs	2 # 25 mm
Standard	ISO 10897

Tip	462 E
Ø exterior D	35,05 mm
Lungimea totală L	52 mm
Tip produs	Bucșă elastică