

Garant**Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 scurt, Ø dornului d1: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	306675 27
GTIN	4045197290366
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
- Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.

Cu orificii ale canalului de răcire.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor frontale și a capurilor de frezat.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	27
cheie specială recomandată Cod 309840	27
Lungime activă dimensiune A	50 mm

Lungimea dornului de frezare L ₄	21 mm
Ø dornului d ₁	27 mm
Ø exterior D	60 mm
Ø de prindere D ₁	27 mm
Suport	HSK-A 100 scurt
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 27 mm	309860 27
Cheie specială Pentru Ø dornului 27 mm	309840 27