

**Lichid concentrat de răcire ultraperformant HPC VEG, Conținut: 5l****Date comandă**

Numărul de comandă	084265 5
GTIN	2050001741912
Clasa articolului	08J

Descriere**Execuție:**

Emulsie concentrată pentru răcire pe bază de esteri, cu proprietăți HPC, pentru alimentarea interioară cu lichid de răcire și recomandată pentru presiuni mari, fără amine. Asigură curățenia mașinilor-unelte și a vizoarelor.

Lichid de răcire **fără clor, formaldehidă și acid boric** pentru **exigențe ridicate**. Adaosurile de înaltă presiune împiedică ruperea peliculei de lubrifiere; aceasta este păstrată chiar și la solicitări maxime în forțele moleculare ale uneltei de așchiere.

Avantaj:

Concentratele **protejează împotriva coroziunii**, menajează lacurile și **nu prezintă inconveniente fiziologice**, sunt foarte **rezistente la infestarea cu bacterii** și sunt bine tolerate la contactul cu pielea.

Îmbunătățește **durabilitatea sculei, puterea de tăiere și calitatea suprafeței. Fără clor** – nu rezultă vapori dăunători, **ecologic**.

Aplicație:

Utilizare universală pentru **toate prelucrările prin așchiere** (strunjire, frezare, găurire, filetare, alezare, broșare, **debitare**, rectificare). În mod necesar la materialele greu de prelucrat prin așchiere. **Raport de amestec normal 1:20**, pentru materiale foarte rezistente și oțel superior, aport de amestec 1:10 până la 1:15.

Notă:

La cerere se pot livra uleiuri pentru bandă de alunecare Jokisch, respectiv uleiuri pentru strat de alunecare. Acestea se folosesc ideal pentru toate celelalte produse Jokisch (fără resturi de adeziv) și pot fi utilizate de asemenea ca ulei hidraulic și ulei pentru angrenaj.

Execuție: Canistră

Conținut: 5 l

Descriere tehnică

Culoarea	galben-maro
Execuție	Canistră
Vâscozitate cinematică	77 mm ² /s
Temperatură de depozitare	5 - 40 °C
Conținut	5 l
Tip produs	Lubrifiant de răcire