

**Garant**
**Portscule neprelucrate, HSK-F 63, Dimensiunea A: 200 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	307022 200
GTIN	4045197587954
Clasa articolului	31A

**Descriere**
**Execuție:**

- Con și manșon călite și rectificat.
- Coadă fără tratament termic pentru prelucrare ulterioară.

**Aplicație:**

Pentru execuția portsculelor speciale.

**Material:**

16MnCr5

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Forma: F

Ø exterior D: 63 mm

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	200 mm
Ø exterior D	63 mm
Suport	HSK-F 63
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	F
Tip produs	Portscule neprelucrate

---

## Accesorii

Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK  
63

---

309880 63