

**Piuliță pentru bucă elastică tip ER, Pentru ER: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	309580 40
GTIN	4045197151971
Clasa articolului	32Z

**Descriere****Execuție:**

Filetul și conul sunt rectificate dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității.

**Cu canale.****Adaptat pentru:**

Toate mandrinele standard ER.

**Accesorii opționale:**

Cheie de strângere ER, Cod 309680 – 309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

**Notă:**

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	26 mm
Pentru ER	40 mm
Filet	M50×1,5
Moment maxim de strângere	240 Nm

Ø exterior D	63 mm
Standard	DIN 6499 D
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 15000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Piuliță de strângere

---

## Accesorii

Cheie de strângere ERCanal 1/2 inch Pentru mandrina ER 40	309700 40
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 40	309680 40