

FAHRION®
FAHRENDEN PROFISSION**Set de bușe de prindere OZ tip 462 E 15 buc., pentru mandrină 5–25 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309562
GTIN	2050001699404
Clasa articolului	39Z

Descriere**Execuție:**

Oțel de arc, complet călit și rectificat. Gaura străpunsă (gamă de fixare mai mare față de bușele elastice DIN) amplifică forța de strângere. Cu canelări multiple comparativ cu bușele elastice DIN, ceea ce garantează o adâncime mai mare de fixare în mandrină. Recomandate pentru burghiul spiralat, pentru strângerea pe fațeta de ghidare. **Gamă de prindere = dimensiune nominală până la minus 0,5 mm.** Cu 5 sau 6 caneluri pe ambele părți.

Avantaj:

- **Concentricitate mai bună = centrare paralelă cu axul în con; fără înclinare.**
- **Forță de strângere mai mare = prin procente utile mai mari din suprafața de contact.**
- **Rigiditate mai mare a sistemului = recomandat pentru frezare de mare viteză.**
- **Durabilitate mai mare a sculelor.**

Livrare:

Bușe elastice OZ (Cod 309550) Ø 5-16 mm (increment 1 mm) și Ø 18, 20 și 25 mm, cutie de lemn inclusă.

Descriere tehnică

Standard	ISO 10897
Tip produs	Bușă elastică

