


Garant**Piuliță de strângere cu lagăr de alunecare ER, Pentru ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	309612 16
GTIN	4045197645678
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității. Cu lagăr de alunecare, ceea ce conferă o valoare de frecare scăzută și forță de strângere mărită.

Hexagonale, deschiderea cheii SW 25.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Accesorii opționale:

Cheie de strângere ER, Cod 309680 – 309740. Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Notă:

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

Descriere tehnică

Moment maxim de strângere	80 Nm
Pentru ER	16 mm
Filet	M22×1,5

Lungimea totală L	18 mm
Ø exterior D	32 mm
Standard	DIN 6499 D
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Tip produs	Piuliță de strângere