



## Pastă pentru așchiere de performanță, fără clor, Conținut: 120g



### Date comandă

Numărul de comandă	084160 120
GTIN	2050000966033
Clasa articolului	08J

### Descriere

#### Execuție:

Pastă pentru așchiere cu utilizare selectivă. Ușor de folosit (imersie, respectiv aplicare). Se lipește pe tăiș și devine lichid abia la utilizare, prezintă proprietăți bune de lubrifiere, capacitate maximă de aplicare sub presiune.

Pastă moale pentru tăiere.

#### Avantaj:

Îmbunătățește **durabilitatea sculei, puterea de tăiere și calitatea suprafeței. Fără clor** – nu rezultă vapori dăunători, **ecologic**.

#### Aplicație:

Universală pentru **filetare, alezare, frezare, broșare și debitare**. Necesară la prelucrarea materialelor **cu duritate dificilă**, ca de exemplu oțeluri rezistente la coroziune și căldură, aliaje cu nichel, titan și asemănătoare.

### Descriere tehnică

Punct de aprindere	250 °C
Culoarea	maro

Temperatură de autoaprindere	320 °C
Execuție	Can
Forma	Pastă
Temperatură de depozitare	5 - 40 °C
Conținut	0,12 l
Tip produs	Ulei de așchiere / ulei pentru șlefuire