

**Set de bacuri 3 piese, moi, Pentru universal tip: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	314400 100
GTIN	4019208034539
Clasa articolului	33R

Descriere**Execuție:**

Suprafață de așezare **frezată fin, nebrunată.**

Aplicație:

Pentru asamblare pe portbacuri călite.

Material:

16 MnCr5

Adaptat pentru:

Universal cu trei bacuri Cod 310505; 310655; 310705.

Notă:

- În principiu, bacurile pot fi înlocuite atât timp cât ghidajul din corp nu este închis.
- Bacurile moi, de exterior și de interior cumpărate ulterior trebuie rectificat în universal prin rotire plană și concentrică.

Descriere tehnică

Distanță între găuri L	24 mm
Pentru universal tip	100 mm
Lățimea canalului D	7,96 mm
Lungime L	53 mm
Înălțime H	30 mm
Lungimea punții A	9,49 mm

Recomandat pentru codul de culoare	Universal Röhlm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Bacuri pentru universal cu spirală plană