

**Set de bacuri 4 piese, moi, Pentru universal tip: 100 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	314500 100
GTIN	4019208034591
Clasa articolului	36R

Descriere**Execuție:**

Suprafață de așezare **frezată fin, nebrunată.**

Aplicație:

Pentru asamblare pe portbacuri călite.

Material:

16 MnCr5

Adaptat pentru :

Universal cu patru bacuri Cod 312000; 312500; 312700.

Notă:

- **În principiu, bacurile pot fi înlocuite atâ timp cât ghidajul din corp nu este închis.**
- **Bacurile moi, de exterior și de interior cumpărate ulterior trebuie rectificat în universal prin rotire plană și concentrică.**

Bacuri din aluminiu, **la cerere.**

Recomandat pentru codul de culoare: Universal Röhmm cu spirală plană și bacuri

Lungime L: 53 mm

Înălțime H: 30 mm

Lățimea canalului D: 7,96 mm

Distanță între găuri L: 24 mm

Lungimea punții A: 9,49 mm

Descriere tehnică

Lățimea canalului D	7,96 mm
Distanță între găuri L	24 mm
Înălțime H	30 mm

Pentru universal tip	100 mm
Lungimea punții A	9,49 mm
Lungime L	53 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Universal Röhlm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Bacuri pentru universal cu spirală plană