

**Set de bacuri 3 piese, moi, Pentru universal tip: 350mm****Date comandă**

Numărul de comandă	314400 350
GTIN	4019208034577
Clasa articolului	33R

Descriere**Execuție:**

Suprafață de așezare **frezată fin, nebrunată.**

Aplicație:

Pentru asamblare pe portbacuri călite.

Material:

16 MnCr5

Adaptat pentru:

Universal cu trei bacuri Cod 310505; 310655; 310705.

Notă:

- În principiu, bacurile pot fi înlocuite atât timp cât ghidajul din corp nu este închis.
- Bacurile moi, de exterior și de interior cumpărate ulterior trebuie rectificat în universal prin rotire plană și concentrică.

Descriere tehnică

Recomandat și pentru universal tip	400 mm
Pentru universal tip	350 mm
Lungime L	137 mm
Înălțime H	63 mm
Lungimea punții A	19,02 mm
Distanță între găuri L	76,2 mm
Lățimea canalului D	12,72 mm

Recomandat pentru codul de culoare	Universal Röhlm cu spirală plană și bacuri
Tip produs	Bacuri pentru universal cu spirală plană