

**Garant****Mini piuliță pentru bușe elastice ER, Pentru ER: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	309650 8
GTIN	4045197644855
Clasa articolului	31Z

**Descriere****Execuție:**

Dimensiuni exterioare mici, cementate și rectificate pe toate laturile.

· **Cementate și rectificate pe toate laturile.**

**Adaptat pentru:**

**Minimandrina cu bușă elastică tip ER** Cod 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

**Descriere tehnică**

Pentru ER	8 mm
Lungimea totală L	11 mm
Moment maxim de strângere	12 Nm
Filet	M10×0,75
Ø exterior D	12 mm
Standard	DIN 6499
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>

Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Piuliță de strângere