



Piulița de strângere ER CENTRO P Standard, Tip CP pentru ER: 11M



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309655 11M |
| GTIN | 2050001704832 |
| Clasa articolului | 34F |

Descriere

Execuție:

Cu filet trapezoidal pentru forțe mari de strângere. Model dublu extralung al piuliței de strângere ER. Piulițe de strângere ER cu strat de acoperire pentru a reduce **frecarea**.

Mini = toate referințele cu „M”, structură foarte suplă.

MiniSuplă = referință cu „MS”, structură extrem de suplă.

Conic = toate referințele cu „C”.

Standard = toate celelalte referințe.

Piulița de strângere ER CP, **nu se recomandă pentru șaibele de etanșare HP.**

Adaptat pentru:

FAHRION Mandrină cu bucă elastică ER CENTRO P și FAHRION Mandrină cu bucă elastică ER HDC.

Accesorii opționale:

Șaibe de etanșare Cod 309666 – 309668, buce elastice de precizie ER Cod 308878 - 308992, chei de strângere Cod 309754 – 309756, buce elastice de precizie HP Cod 309365 - 309379.

Notă:

Piulițele de tip CP pentru buce elastice ER și șaibele de etanșare tip HP din **sistemul FAHRION nu se potrivesc și pe alte sisteme!**

Piulițele de tip CENTRO P HDC pentru buce elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bucă elastică ER CENTRO P.

Numai dimensiunea nominală poate fi strânsă (fără aplatizare!)

Gama de prindere: 1 - 7 mm

Lungimea totală L: 16,2 mm
Ø exterior D: 16 mm
Moment maxim de strângere: 10 Nm
Filet: Tr14×0,75

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Gama de prindere | 1 - 7 mm |
| Lungimea totală L | 16,2 mm |
| Moment maxim de strângere | 10 Nm |
| Ø exterior D | 16 mm |
| Serie | Centro P |
| Filet | Tr14×0,75 |
| Tip produs | Piuliță de strângere |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Cheie de mandrină CP Tip 11M | 309754 11M |
| Cheie de mandrină CP pentru chei dinamometrice Tip 11M | 309756 11M |