

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROGRESS

## Piulița de strângere ER CENTRO P pentru șaibele de etanșare HP, Tip CP pentru ER: 25DI



### Date comandă

Numărul de comandă	309665 25DI
GTIN	2050001704924
Clasa articolului	34F

### Descriere

#### Execuție:

**Mini** = toate referințele cu „M”, structură foarte suplă.

**MiniSuplă** = referință cu „MS”, structură extrem de suplă.

**Conic** = toate referințele cu „C”.

**Standard** = toate celelalte referințe.

Piulița de strângere ER CP, **pentru șaibe de etanșare HP.**

#### Adaptat pentru:

FAHRION Mandrină cu bușă elastică ER CENTRO P și FAHRION Mandrină cu bușă elastică ER HDC.

#### Notă:

Piulițele de tip CP pentru bușe elastice ER și șaibele de etanșare tip HP din **sistemul FAHRION nu se potrivesc și pe alte sisteme!**

Piulițele de tip CENTRO P HDC pentru bușe elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bușă elastică ER CENTRO P.

Numai dimensiunea nominală poate fi strânsă (fără aplatizare!)

### Descriere tehnică

Gama de prindere	2 - 16 mm
Lungimea totală L	28,9 mm
Moment maxim de strângere	90 Nm
Ø exterior D	40 mm
Serie	Centro P
Filet	Tr32×1,5
Tip produs	Piuliță de strângere

## Accesorii

Șaibă de etanșare CP Ø de prindere (increment de 1 mm) 2 mm	309667 2
Cheie de mandrină CP pentru chei dinamometrice Tip 25	309756 25
Cheie de mandrină CP Tip 25	309754 25