

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROGRESS**Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P, DI32, Ø de prindere (increment de 1 mm): 3mm**

## Date comandă

Numărul de comandă

309668 3

GTIN

2050001705204

Clasa articolului

34F

## Descriere

### Execuție:

**Mini** = toate referințele cu „M”, structură foarte suplă.**MiniSuplă** = referință cu „MS”, structură extrem de suplă.**Conic** = toate referințele cu „C”.**Standard** = toate celelalte referințe.**Șaibe de etanșare vulcanizate pentru presiune înaltă** de până la 80 bar.

Diferență de 0,5 mm la Ø de strângere (+ 0,4 / – 0,1).

### Adaptat pentru:

Piulițe de strângere ER CP Cod 309665 Ref. 32DI.

### Notă:

Piulițele de tip CP pentru bușe elastice ER și șaibele de etanșare tip HP din **sistemul FAHRION nu se potrivesc și pe alte sisteme!**

Piulițele de tip CENTRO P HDC pentru bușe elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bușă elastică ER CENTRO P.

- **Șaibele de etanșare cu dimensiuni crescătoare de la 0,5 mm sunt disponibile la cerere.**
- **Șaibă de etanșare DI40, la cerere.**

**Nu se recomandă cu alte sisteme de șaibe de etanșare!**

## Descriere tehnică

Ø de prindere	3 mm
Serie	Centro P
Pentru tip	D132
Ø exterior D	26,2 mm
Înălțime L	2 mm
Tip produs	Accesorii pentru mandrine cu bucă elastică