



## Mandrină hidraulică scurte, subțiri, HSK-F 63, Ø de strângere D1: 6mm



### Date comandă

Numărul de comandă	307518 6
GTIN	2050001653352
Clasa articolului	33W

### Descriere

#### Execuție:

- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Cu gaură Balluffchip.

#### Aplicație:

- Rată înaltă de aşchiere (totuși fără aşchiere dificilă extremă).
- Pentru găurire, alezare și frezare.

#### Accesorii opționale:

Bucșe intermediare Cod 302135 – 302180, ștergător cilindric Cod 343720.

Șuruburile opritoare WTE pentru strângere directă, respectiv pentru utilizarea adaptoarelor de reducere sunt disponibile la cerere.

#### Notă:

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!

Lungime activă dimensiune A: 70 mm

Ø D<sub>2</sub>: 26 mm

Ø exterior D: 50 mm

L<sub>3</sub>: 24 mm

Interval de reglaj V: 10 mm

Filet M: M5

### Descriere tehnică

L <sub>3</sub>	24 mm
----------------	-------

Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	6 mm
Filet M	M5
Ø D <sub>2</sub>	26 mm
Ø exterior D	50 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Suport	HSK-F 63
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	F
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică

## Accesorii

Ștergător pentru conuri cilindrice plastic Ø vârfului 6 mm	343720 6
--	----------