

Garant**Mini piuliță pentru bușe elastice ER, Pentru ER: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	309650 11
GTIN	4045197292117
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni exterioare mici, cementate și rectificate pe toate laturile.

· **Cementate și rectificate pe toate laturile.**

Adaptat pentru:

Minimandrina cu bușă elastică tip ER Cod 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Descriere tehnică

Filet	M13×0,75
Pentru ER	11 mm
Moment maxim de strângere	25 Nm
Lungimea totală L	12 mm
Ø exterior D	16 mm
Standard	DIN 6499
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹

Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Piuliță de strângere