



## Piulița de strângere ER CENTRO P Standard, Tip CP pentru ER: 16MS



### Date comandă

Numărul de comandă	309655 16MS
GTIN	2050001705792
Clasa articolului	34F

### Descriere

#### Execuție:

Cu filet trapezoidal pentru forțe mari de strângere. Model dublu extralung al piuliței de strângere ER. Piulițe de strângere ER cu strat de acoperire pentru a reduce **frecarea**.

**Mini** = toate referințele cu „M”, structură foarte suplă.

**MiniSuplă** = referință cu „MS”, structură extrem de suplă.

**Conic** = toate referințele cu „C”.

**Standard** = toate celelalte referințe.

Piulița de strângere ER CP, **nu se recomandă pentru șabilele de etanșare HP.**

#### Adaptat pentru:

FAHRION Mandrină cu bucă elastică ER CENTRO P și FAHRION Mandrină cu bucă elastică ER HDC.

#### Accesorii opționale:

Șaibe de etanșare Cod 309666 – 309668, buce elastice de precizie ER Cod 308878 - 308992, chei de strângere Cod 309754 – 309756, buce elastice de precizie HP Cod 309365 - 309379.

#### Notă:

Piulițele de tip CP pentru buce elastice ER și șabilele de etanșare tip HP din **sistemul FAHRION nu se potrivesc și pe alte sisteme!**

Piulițele de tip CENTRO P HDC pentru buce elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bucă elastică ER CENTRO P.

Numai dimensiunea nominală poate fi strânsă (fără aplatizare!)

Gama de prindere: 1 - 10 mm

Lungimea totală L: 20,9 mm  
Ø exterior D: 22 mm  
Moment maxim de strângere: 30 Nm  
Filet: Tr20×1

## Descriere tehnică

Gama de prindere	1 - 10 mm
Lungimea totală L	20,9 mm
Moment maxim de strângere	30 Nm
Ø exterior D	22 mm
Serie	Centro P
Filet	Tr20×1
Tip produs	Piuliță de strângere