



Pastă pentru aşchiere de performanță, fără clor, Conținut: 750g



Date comandă

Numărul de comandă	084160 750
GTIN	2050000966026
Clasa articolului	08J

Descriere

Execuție:

Pastă pentru aşchiere cu utilizare selectivă. Ușor de folosit (imersie, respectiv aplicare). Se lipește pe tăiș și devine lichid abia la utilizare, prezintă proprietăți bune de lubrifiere, capacitate maximă de aplicare sub presiune.

Pastă moale pentru tăiere.

Avantaj:

Îmbunătățește **durabilitatea sculei**, **puterea de tăiere** și **calitatea suprafeței**. **Fără clor** – nu rezultă vapori dăunători, **ecologic**.

Aplicație:

Universală pentru **filetare**, **alezare**, **frezare**, **broșare** și **debitare**. Necesară la prelucrarea materialelor **cu duritate dificilă**, ca de exemplu oțeluri rezistente la coroziune și căldură, aliaje cu nichel, titan și asemănătoare.

Descriere tehnică

Culoarea	maro
Temperatură de autoaprindere	320 °C
Punct de aprindere	250 °C
Execuție	Can
Forma	Pastă

Temperatură de depozitare	5 - 40 °C
Conținut	0,75 l
Tip produs	Ulei de aşchiere / ulei pentru şlefuire