



## Piulița de strângere ER CENTRO P Standard, Tip CP pentru ER: 16C



### Date comandă

Numărul de comandă	309655 16C
GTIN	2050001704849
Clasa articolului	34F

### Descriere

#### Execuție:

Cu filet trapezoidal pentru forțe mari de strângere. Model dublu extralung al piuliței de strângere ER. Piulițe de strângere ER

cu strat de acoperire pentru a reduce **frecarea**.

**Mini** = toate referințele cu „M”, structură foarte suplă.

**MiniSuplă** = referință cu „MS”, structură extrem de suplă.

**Conic** = toate referințele cu „C”.

**Standard** = toate celelalte referințe.

Piulița de strângere ER CP, **nu se recomandă pentru șaibele de etanșare HP.**

#### Adaptat pentru:

FAHRION Mandrină cu bușă elastică ER CENTRO P și FAHRION Mandrină cu bușă elastică ER HDC.

#### Accesorii opționale:

Șaibe de etanșare Cod 309666 – 309668, bușe elastice de precizie ER Cod 308878 - 308992, chei de strângere Cod 309754 – 309756, bușe elastice de precizie HP Cod 309365 - 309379.

#### Notă:

Piulițele de tip CP pentru bușe elastice ER și șaibele de etanșare tip HP din **sistemul FAHRION nu se potrivesc și pe alte sisteme!**

Piulițele de tip CENTRO P HDC pentru bușe elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bușă elastică ER CENTRO P.

Numai dimensiunea nominală poate fi strânsă (fără aplatizare!)

Gama de prindere: 1 - 10 mm  
Lungimea totală L: 23,2 mm  
Ø exterior D: 24 mm  
Moment maxim de strângere: 55 Nm  
Filet: Tr21×1,5

## Descriere tehnică

Moment maxim de strângere	55 Nm
Gama de prindere	1 - 10 mm
Lungimea totală L	23,2 mm
Ø exterior D	24 mm
Serie	Centro P
Filet	Tr21×1,5
Tip produs	Piuliță de strângere

## Accesorii

Cheie de mandrină CP pentru chei dinamometrice Tip 16C	309756 16C
Cheie de mandrină CP Tip 16C	309754 16C