



Piulița de strângere ER CENTRO P pentru șaibele de etanșare HP, Tip CP pentru ER: 40DI



Date comandă

Numărul de comandă	309665 40DI
GTIN	2050001736710
Clasa articolului	34F

Descriere

Execuție:

Mini = toate referințele cu „M”, structură foarte suplă.

MiniSuplă = referință cu „MS”, structură extrem de suplă.

Conic = toate referințele cu „C”.

Standard = toate celelalte referințe.

Piulița de strângere ER CP, **pentru șaibe de etanșare HP.**

Adaptat pentru:

FAHRION Mandrină cu bucsă elastică ER CENTRO P și FAHRION Mandrină cu bucsă elastică ER HDC.

Notă:

Piulițele de tip CP pentru bucsă elastice ER și șaibele de etanșare tip HP din **sistemul FAHRION nu se potrivesc și pe alte sisteme!**

Piulițele de tip CENTRO P HDC pentru bucsă elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bucsă elastică ER CENTRO P.

Numai dimensiunea nominală poate fi strânsă (fără aplatizare!)

Gama de prindere: 3 - 26 mm

Lungimea totală L: 34,8 mm

Ø exterior D: 63 mm

Moment maxim de strângere: 200 Nm

Filet: Tr50×1,5

Descriere tehnică

Moment maxim de strângere	200 Nm
Lungimea totală L	34,8 mm
Gama de prindere	3 - 26 mm
Ø exterior D	63 mm
Serie	Centro P
Filet	Tr50×1,5
Tip produs	Piuliță de strângere