

Garant**Mini piuliță pentru bucușe elastice ER, Pentru ER: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	309650 25
GTIN	4045197292148
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni exterioare mici, cementate și rectificate pe toate laturile.

· **Cementate și rectificate pe toate laturile.**

Adaptat pentru:

Minimandrina cu bucușă elastică tip ER Cod 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Descriere tehnică

Pentru ER	25 mm
Lungimea totală L	21 mm
Filet	M30×1
Moment maxim de strângere	45 Nm
Ø exterior D	35 mm
Standard	DIN 6499
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹

Strategie de aşchiere

HSC

Tip produs

Piuliță de strângere