



## Spumă de ulei ultraperformantă, fără clor, Conținut: 0,4l



### Date comandă

Numărul de comandă	084225 0,4
GTIN	2050001660800
Clasa articolului	08J

### Descriere

#### Execuție:

Ulei de aşchiere pentru exigențe maxime. Nu se recomandă amestecarea cu uleiuri de aşchiere normale, minerale (nu cu ulei solubil în apă).

#### Avantaj:

Îmbunătățește **durabilitatea sculei**, **puterea de tăiere** și **calitatea suprafeței**. **Fără clor** – nu rezultă vapori dăunători, **ecologic**.

#### Aplicație:

Domeniu de utilizare universal pentru **aşchiere** (frezare, strunjire, găurire, filetare, alezare, broşare, debitare) precum și pentru **remodelare**. Necesari la prelucrarea materialelor **cu duritate dificilă**, ca de exemplu oțeluri rezistente la coroziune și căldură, aliaje cu nichel, titan și asemănătoare. Ideal pentru **metale neferoase**.

**Spumă de ulei foarte aderentă** pentru aplicarea selectivă pe zona de prelucrare. Fără sulf și ulei mineral, dozare fină, lavabilă cu apă.

### Descriere tehnică

Marcare substanțe periculoase	GHS07 Atenție
Marcare substanțe periculoase	GHS02: Flacăra

## Fișă de date

Execuție	Doză de spray
Solubilitate în apă	solubil
Punct de fierbere	-24 °C
Temperatură de autoaprindere	235 °C
Cap de pulverizare	Smart Straw
Culoarea	galben deschis
Temperatură de depozitare	15 - 35 °C
Conținut	0,4 l
Tip produs	Ulei de așchiere / ulei pentru șlefuire