


FAHRION®
FAHREYOND PROGRESS**Piulița de strângere ER CENTRO P Standard, Tip CP pentru ER: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	309655 25
GTIN	2050001704863
Clasa articolului	34F

Descriere**Execuție:**

Mini = toate referințele cu „M”, structură foarte suplă.

MiniSuplă = referință cu „MS”, structură extrem de suplă.

Conic = toate referințele cu „C”.

Standard = toate celelalte referințe.

Cu filet trapezoidal pentru forțe mari de strângere. Model dublu extralung al piuliței de strângere ER. Piulițe de strângere ER

cu strat de acoperire pentru a reduce **frecarea**.

Piulița de strângere ER CP, **nu se recomandă pentru șabilele de etanșare HP.**

Adaptat pentru:

FAHRION Mandrină cu bucăș elastică ER CENTRO P și FAHRION Mandrină cu bucăș elastică ER HDC.

Accesorii opționale:

Șaibe de etanșare Cod 309666 – 309668, bucăș elastice de precizie ER Cod 308878 - 308992, chei de strângere Cod 309754 – 309756, bucăș elastice de precizie HP Cod 309365 - 309379.

Notă:

Piulițele de tip CP pentru bucăș elastice ER și șabilele de etanșare tip HP din **sistemul FAHRION nu se potrivesc și pe alte sisteme!**

Piulițele de tip CENTRO P HDC pentru bucăș elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bucăș elastică ER CENTRO P.

Numai dimensiunea nominală poate fi strânsă (fără aplatizare!)

Descriere tehnică

Gama de prindere	2 - 16 mm
Lungimea totală L	25,6 mm
Moment maxim de strângere	90 Nm
Ø exterior D	40 mm
Serie	Centro P
Filet	Tr32×1,5
Tip produs	Piuliță de strângere

Accesorii

Cheie de mandrină CP pentru chei dinamometrice Tip 25	309756 25
Cheie de mandrină CP Tip 25	309754 25