


Garant**Minipiulițe de strângere ER pentru șaibele de etanșare, Pentru ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	309652 16
GTIN	4045197645715
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni exterioare mici, cementate și rectificate pe toate laturile.

· **Cementate și rectificate pe toate laturile.**

Adaptat pentru :

Minimandrina cu bucsă elastică tip ER Cod 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Strategie de așchiere: HSC

Lungimea totală L: 22,5 mm

Ø exterior D: 22 mm

Filet: M19×1

Moment maxim de strângere: 35 Nm

Descriere tehnică

Lungimea totală L	22,5 mm
Moment maxim de strângere	35 Nm
Filet	M19×1
Pentru ER	16 mm

Ø exterior D	22 mm
Standard	DIN 6499
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Piuliță de strângere