

FAHRION®
FAHRION® PROTECTUM

Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P, DI16, Ø de prindere (increment de 1 mm): 3mm



Date comandă

Numărul de comandă	309666 3
GTIN	2050001704962
Clasa articolului	34F

Descriere

Execuție:

Mini = toate referințele cu „M”, structură foarte suplă.

MiniSuplă = referință cu „MS”, structură extrem de suplă.

Conic = toate referințele cu „C”.

Standard = toate celelalte referințe.

Șaibe de etanșare vulcanizate pentru presiune înaltă de până la 80 bar.

Diferență de 0,5 mm la Ø de strângere (+ 0,4 / – 0,1).

Notă:

Piulițele de tip CP pentru bucșe elastice ER și șaibele de etanșare tip HP din **sistemul FAHRION nu se potrivesc și pe alte sisteme!**

Piulițele de tip CENTRO P HDC pentru bucșe elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bucșă elastică ER CENTRO P.

- **Șaibele de etanșare cu dimensiuni crescătoare de la 0,5 mm sunt disponibile la cerere.**
- **Șaibă de etanșare DI40, la cerere.**

Nu se recomandă cu alte sisteme de șaibe de etanșare!

Descriere tehnică

Ø de prindere	3 mm
---------------	------

Serie	Centro P
Pentru tip	D116
Ø exterior D	12,6 mm
Înălțime L	2 mm
Tip produs	Accesorii pentru mandrine cu bucă elastică