



Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucsă elastică tip ER, ER 40, Ø de prindere d: 24mm



Date comandă

Numărul de comandă	309645 24
GTIN	7640128495727
Clasa articolului	39Z

Descriere

Adaptat pentru:

Piulițe pentru bucsă elastică tip ER Cod 309615; 309621.
Toate mandrinele standard ER.

Notă:

- **Gamă de prindere = dimensiunea nominală – 0,5 mm.**
- **Ø de prindere increment de 1 mm.**
- **La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit!**
- **Recomandat până la 80 bar.**
- **Situația de montare: inscripționare pe partea interioară a piuliței de strângere.**

Descriere tehnică

Ø de prindere d	24 mm
Pentru tip	ER 40
Conținut set	23
Ø exterior D	33,5 mm

Tip produs

Etanșare