


Garant**Minipiulițe de strângere ER pentru șaibele de etanșare, Pentru ER: 20****Date comandă**

Numărul de comandă	309652 20
GTIN	4045197645722
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni exterioare mici, cementate și rectificate pe toate laturile.

· **Cementate și rectificate pe toate laturile.**

Adaptat pentru :

Minimandrina cu bucă elastică tip ER Cod 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Strategie de așchiere: HSC

Lungimea totală L: 24 mm

Ø exterior D: 28 mm

Filet: M24×1

Moment maxim de strângere: 40 Nm

Descriere tehnică

Moment maxim de strângere	40 Nm
Pentru ER	20 mm
Filet	M24×1
Lungimea totală L	24 mm

Ø exterior D	28 mm
Standard	DIN 6499
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Piuliță de strângere