

FAHRION®
PRAZISION
Șaibă de etanșare CP, DI25, Ø de prindere (increment de 1 mm): 4 mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309667 4 |
| GTIN | 2050001705068 |
| Clasa articolului | 34F |

Descriere
Execuție:

Șaibe de etanșare vulcanizate până la 80 bari. Nivelare de 0,5 mm la Ø de strângere (+ 0,4 / – 0,1).

Adaptat pentru :

Piulițe de strângere ER CP Cod 309665 Ref. 25DI.

Notă:
Nu se recomandă cu alte sisteme de șaibe de etanșare!

Piulițele de strângere ER pentru bușe elastice tip CP și șaibe de etanșare tip HP din **sistemul FAHRION nu se potrivesc și pe alte sisteme!**

- **Șaibe de etanșare cu dimensiuni crescătoare cu 0,5 mm sunt disponibile la cerere.**
- **Șaibe de etanșare pentru Cod 309665 DI40 sunt disponibile la cerere.**

Ø exterior D: 20,2 mm

Înălțime L: 2 mm

Descriere tehnică

| | |
|---------------|----------|
| Ø de prindere | 4 mm |
| Serie | Centro P |
| Pentru tip | DI25 |
| Ø exterior D | 20,2 mm |

Înălțime L

2 mm