


Garant**Minipiulițe de strângere ER pentru șaibele de etanșare, Pentru ER: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	309652 25
GTIN	4045197645739
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni exterioare mici, cementate și rectificate pe toate laturile.

· **Cementate și rectificate pe toate laturile.**

Adaptat pentru :

Minimandrina cu bucsă elastică tip ER Cod 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Strategie de așchiere: HSC

Lungimea totală L: 25 mm

Ø exterior D: 35 mm

Filet: M30×1

Moment maxim de strângere: 45 Nm

Descriere tehnică

Filet	M30×1
Moment maxim de strângere	45 Nm
Lungimea totală L	25 mm
Pentru ER	25 mm

Ø exterior D	35 mm
Standard	DIN 6499
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Piuliță de strângere