

FAHRION®
PRAZISION
Șaibă de etanșare CP, DI25, Ø de prindere (increment de 1 mm): 6 mm

Date comandă

Numărul de comandă	309667 6
GTIN	2050001705082
Clasa articolului	34F

Descriere
Execuție:

Șaibe de etanșare vulcanizate până la 80 bari. Nivelare de 0,5 mm la Ø de strângere (+ 0,4 / – 0,1).

Adaptat pentru :

Piulițe de strângere ER CP Cod 309665 Ref. 25DI.

Notă:
Nu se recomandă cu alte sisteme de șaibe de etanșare!

Piulițele de strângere ER pentru bușe elastice tip CP și șaibele de etanșare tip HP din **sistemul FAHRION nu se potrivesc și pe alte sisteme!**

- Șaibele de etanșare cu dimensiuni crescătoare cu 0,5 mm sunt disponibile la cerere.
- Șaibele de etanșare pentru Cod 309665 DI40 sunt disponibile la cerere.

Ø exterior D: 20,2 mm

Înălțime L: 2 mm

Descriere tehnică

Ø de prindere	6 mm
Serie	Centro P
Pentru tip	DI25
Ø exterior D	20,2 mm

Înălțime L

2 mm