



### Ulei ultraperformant pentru așchiere, fără clor Alpha 93, Conținut: 0,3l



#### Date comandă

Numărul de comandă	084210 0,3
GTIN	2050000966040
Clasa articolului	08J

#### Descriere

##### Execuție:

Aplicare cu ajutorul pensulei de ungere, dozei de spray, sticlei de pulverizare sau a dispozitivului de lubrifiere.

Ulei de așchiere pentru exigențe maxime. Nu se recomandă acestecarea cu uleiuri de așchiere normale, minerale (nu cu ulei solubil în apă).

##### Avantaj:

Îmbunătățește **durabilitatea sculei, puterea de tăiere și calitatea suprafeței. Fără clor** – nu rezultă vapori dăunători, **ecologic**.

##### Aplicație:

Domeniu de utilizare universal pentru **așchiere** (frezare, strunjire, găurire, filetare, alezare, broșare, debitare) precum și pentru **remodelare**. Necesari la prelucrarea materialelor **cu duritate dificilă**, ca de exemplu oțeluri rezistente la coroziune și căldură, aliaje cu nichel, titan și asemănătoare. Ideal pentru **metale neferoase**.

**Și pentru lubrifiere minimă**, deoarece nu conține uleiuri minerale.

#### Descriere tehnică

Marcare substanțe periculoase	GHS02: Flacăra
-------------------------------	----------------

## Fișă de date

Execuție	Doză de spray
Punct de fierbere	-44 °C
Cap de pulverizare	Standard
Culoarea	galben deschis
Temperatură de autoaprindere	365 °C
Temperatură de depozitare	15 - 35 °C
Conținut	0,3 l
Tip produs	Ulei de aşchiere / ulei pentru şlefuire