



Lubrifiant concentrat ultraperformant de răcire și ulei pentru ferăstraie CBF, Conținut: 5l



Date comandă

Numărul de comandă	084241 5
GTIN	2050001676238
Clasa articolului	08J

Descriere

Execuție:

Lichid de răcire **fără clor, formaldehidă și acid boric** pentru **exigențe ridicate**. Adaosurile de înaltă presiune împiedică ruperea peliculei de lubrifiere; aceasta este păstrată chiar și la solicitări maxime în forțele moleculare ale uneltei de așchiere.

Emulsie concentrată pentru răcire, ultraperformantă, pentru **alimentarea interioară cu lichid de răcire** (RI), recomandată la presiuni mari.

Avantaj:

Îmbunătățește **durabilitatea sculei, puterea de tăiere și calitatea suprafeței. Fără clor** – nu rezultă vapori dăunători, **ecologic**.

Concentratele **protejează împotriva coroziunii**, menajează lacurile și **nu prezintă inconveniente fiziologice**, sunt foarte **rezistente la infestarea cu bacterii** și sunt bine tolerate la contactul cu pielea.

Aplicație:

Utilizare universală pentru **toate prelucrările prin așchiere** (strunjire, frezare, găurire, filetare, alezare, broșare, **debitare**, rectificare). În mod necesar la materialele greu de prelucrat prin așchiere. **Raport de amestec normal 1:20**, pentru materiale foarte rezistente și oțel superior, aport de amestec 1:10 până la 1:15.

Notă:

La cerere se pot livra uleiuri pentru bandă de alunecare Jokisch, respectiv uleiuri pentru strat de alunecare.

Descriere tehnică

Execuție	Canistră
Culoarea	maro deschis
Vâscozitate cinematică	41 mm ² /s
Temperatură de depozitare	5 - 40 °C
Conținut	5 l
Tip produs	Lubrifiant de răcire
Valoare refractometru	2