

**Dispozitiv de alezare cu bacuri, Ø exterior / interior: 176/110mm****Date comandă**

Numărul de comandă	315900 176/110
GTIN	4019208059471
Clasa articolului	38L

Descriere**Execuție:**

În carcasă este încorporată o **roată dințată cu spirală plană**, rotită cu ajutorul unui șurub striat. Spirala plană deplasează cele 3 bacuri de strângere, **reversibile**, fără trepte, spre interior sau spre exterior. Pentru strunjire se montează șuruburile de fixare ale bacului de reglare în canalele universalului și se strânge universalul. **La strunjire, universalul este în starea (de strângere) de la prelucrarea ulterioară a pieselor.**

Igeltext:

Fălci de reglare
Randalină
Carcasă cu inel spiralat
Bacuri de atașare
Șurub de agățare

Aplicație:

Pentru o **strunjire interioară precisă și o strunjire exterioară a bacurilor moi** la universalele de strung. **De asemenea recomandat pentru șlefuirea, respectiv rectificarea** bacurilor călite.

Descriere tehnică

Ø zonei de fixare poziția J	35 - 125 mm
Recomandat pentru universale de strung cu Ø de până la	200 mm
Greutate	3,5 kg
Ø exterior	176 mm
Ø interior	110 mm
Ø zonei de fixare poziția A	170 - 260 mm
Tip produs	Inel de alezare pentru bacuri