

**Șubler digital TESA TWIN-CAL, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412766 200
GTIN	7630041106152
Clasa articolului	45A

**Descriere****Execuție:**

Ecran mare, contrastant, cu înălțimea cifrelor de 11 mm. Mai mult de 12000 ore durată de funcționare, comutare în Standby după 10 minute și deconectare automată după 2 ore. Mod de măsurare ABS, conexiune TLC integrată pentru transmiterea datelor. Cu rolă de acționare.

**Aplicație:**

Măsurători exterioare, interioare, în trepte și de adâncime.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498918, radio Cod 498921 Ref. BT.

**Descriere tehnică**

Tijă adâncime existentă	da
Rolă de acționare	da
Decuplare automată	da
Calibrarea	A1
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Citire comutabilă	mm / inch
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	12000 h

Lungimea ciocului	50 mm
Comutare Stand-by	da
Citare	0,01 mm
Citare	0,0005 inch
Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Tip de baterii	Celulă buton
Alimentare cu energie	Cu baterii
Dimensiune internațională	CR2032
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Interfață	TESA Link Connector TLC
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAKKȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Cablu de date TLC, 2 m Tip D	498918 D
Cablu de date TLC, 2 m Tip USB	498918 USB
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975