

**Dispozitiv de alezare cu bacuri, Ø exterior / interior: 244/162mm****Date comandă**

Numărul de comandă 315900 244/162

GTIN 4019208059495

Clasa articolului 38L

Descriere**Execuție:**

În carcasă este încorporată o **roată dințată cu spirală plană**, rotită cu ajutorul unui șurub striat. Spirala plană deplasează cele 3 bacuri de strângere, **reversibile**, fără trepte, spre interior sau spre exterior. Pentru strunjire se montează șuruburile de fixare ale bacului de reglare în canalele universalului și se strânge universalul. **La strunjire, universalul este în starea (de strângere) de la prelucrarea ulterioară a pieselor.**

Igeltext:

Fălci de reglare

Randalină

Carcasă cu inel spiralat

Bacuri de atașare

Șurub de agățare

Aplicație:

Pentru o **strunjire interioară precisă și o strunjire exterioară a bacurilor moi** la universalele de strung. **De asemenea recomandat pentru șlefuirea, respectiv rectificarea** bacurilor călite.

Descriere tehnică

Ø zonei de fixare poziția J	100 - 175 mm
Greutate	6 kg
Ø zonei de fixare poziția A	240 - 360 mm
Ø exterior	244 mm
Recomandat pentru universale de strung cu Ø de până la	250 mm
Ø interior	162 mm
Tip produs	Inel de alezare pentru bacuri