



## Șubler digital din plastic digiMax®, Domeniu de măsurare: 150 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	412830 150
GTIN	4010995294229
Clasa articolului	46P

### Descriere

#### Execuție:

Material high-tech nemetalic cu 50 % aport de fibră.

Înălțime cifre 7,5 mm, afișaj digital cu 5 caractere

#### Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Ambalaj: Cutie stabilă

Standard: Normă de lucru

Citire comutabilă: mm / inch

Tijă de adâncime: plat

Citire: 0,01 mm

Citire: 0,0005 inch

Eroare de toleranță: 0,05 mm

Lungimea ciocului: 40 mm

Greutate: 0,048 kg

### Descriere tehnică

Înălțime cifre afișaj LCD	7,5 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Tijă adâncime existentă	da
Tijă de adâncime	plat
Citire comutabilă	mm / inch
Standard	Normă de lucru

Greutate	0,048 kg
Citire	0,01 mm
Citire	0,0005 inch
Eroare de toleranță	0,05 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler standard

## Servicii

Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
---------------------------------------	--------

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Cutie din plastic Tip MS150	412470 MS150
Cutie din plastic Tip MS150	412468 MS150