



## Șubler digital ABS cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 150mm



### Date comandă

Numărul de comandă	412805 150
GTIN	4045197574404
Clasa articolului	42A

### Descriere

#### Execuție:

Afișaj digital mare, cu contrast puternic. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Șubler digital cu **riglă gradată absolută**, nu este necesară repunerea la zero. Sistemul electronic se oprește automat după cca 5 minute și pornește printr-o simplă împingere.

- **Precizie extrem de mare datorită scalei din sticlă.**
- **Sistemul electronic este decuplat de la carcasă și asamblat direct pe partea culisantă. Forța de măsurare este transmisă direct pe brațul de măsurare. Astfel, șublerul se distinge printr-o rată de eroare scăzută și o durabilitate mai bună.**
- **Cu carcasă metalică robustă.**

#### Livrare:

Inclusiv baterie Cod 081560 Ref. CR1632.

#### Accesorii opționale:

Interfață pentru tastatură Cod 498969 Ref. USB.

### Descriere tehnică

Tijă adâncime existentă	da
Lungimea ciocului	40 mm
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Calibrarea	A1
Decuplare automată	da

Citire comutabilă	mm / inch
Citire	0,01 mm
Citire	0,0005 inch
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR1632
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAKK Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

## Accesorii

Interfață pentru tastatură USB Tip USB	498969 USB
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412230
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR1632	081560 CR1632
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236