

HOLEX**Șubler pentru atelier cu citire fără eroare de paralaxă și reglaj fin, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 415170 300 |
| GTIN | 4045197319012 |
| Clasa articolului | 41Z |

Descriere**Execuție:**

Vârfuri de măsurare teșite pentru operații de măsurare pe fundul filetului și în canelurile înguste. Extremitatea ciocurilor în trepte și rotunjite pentru măsurări interioare. Gradație cu contrast puternic. Cu șurub de blocare. Până la Ref. 300 complet călite, de la Ref. 500 suprafețele de măsurare sunt călite.

Vernier plat pentru **citire fără eroare de paralaxă**, citire directă a **dimensiunii interioare** datorită gradației adiționale, reglare fină.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Domeniu de măsurare | 0 - 300 mm |
| Calibrarea | A1 |
| Lungimea ciocului | 90 mm |
| Blocare | Șurub de blocare superior |
| Ø umeri pentru măsurarea interioară | 10 mm |
| Gradație | 1/20 mm |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Standard | ISO 13385 |
| Abatere de măsurare E MPE | ±0,08 mm |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Ajustare fină | da |
| Tehnică de măsurare | analogic |
| Material | Oțel inoxidabil, INOX |
| Tip produs | Șubler digital pentru atelier |

Servicii

| | |
|---|------------|
| Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm | 021010 300 |
| CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm | 021000 300 |

Accesorii

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Cutie din plastic Tip MS300 | 412470 MS300 |
|-----------------------------|--------------|