

**Nivelă cu laser, Lungime: 240mm****Date comandă**

Numărul de comandă	468460 240
GTIN	4007368096207
Clasa articolului	460

Descriere**Execuție:**

Carcasă robustă din aluminiu, ușor de manevrat cu laser în 3 puncte, poziționate la unghi de 90° unul față de celălalt. Exactitatea fiolelor cu bulă de aer și a laserului pentru suprafața de măsurare este de 0,2 mm/m. În bază sunt integrați 4 magneți puternici. Suprafață de contact cu linie de referință a laserului (linia = mijlocul laserului).

Aplicație:

Pentru aliniere, marcare și nivelare rapidă.

Livrare:

Inclusiv placă de ajustare-aliniere pentru suprafață denivelată. 3 baterii Cod 081561 Ref. LR3.

Descriere tehnică

Lățime	25 mm
Lungime	240 mm
Clasa laserului	2
Filet pentru stativ	1/4 UNC inch
Rază de acțiune	30 m
Înălțime	44 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR3

Număr de baterii incluse	3
Eroare de toleranță	0,2 mm/m
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tehnică de măsurare	analogic
Tip produs	Nivelă cu bulă

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
----------------------------------------------------------	------------